

ALPHA

3470DVR100R05-20x45

EAN 4031582303575

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stiftbevestiging. Wielkern van geperst staalplaat, met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	100 mm
Wielbreedte	30 mm
Stift- \emptyset	20 mm
Stiftlengte	45 mm
Uitlading	41 mm
Uitzwenking - \emptyset	182 mm
Bouwhoogte	131 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	1.046 kg
Zwenkradius	91 mm
Hardheid van de band	Shore A 85
Dyn. draagvermogen	70 kg
Statisch draagvermogen	320 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen



Structuur en montage

