

ALPHA

3470DVR100R05-20x45

EAN 4031582303575

Roată pivotantă, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, bolț solid. Jantă din tablă din oțel, ambutisată, suprafață de rulare din cauciuc plin negru, rulment cu role ace

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	30 mm
Diametru bolț	20 mm
Lungime bolț	45 mm
Deviație de la ax	41 mm
Diametrul de pivotare	182 mm
Înălțime totală	131 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	1.046 kg
Raza de pivotare	91 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 85
Sarcină dinamică	70 kg
Sarcină statică	320 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

