

ALPHA

3470DVR100R05-20x45

EAN 4031582303575

Поворотный ролик, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двойной шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, соединение на прочной заглушке. Центр колеса из прессованной стали, Протектор: литая резина, черная, роликовый подшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	100 мм
Ширина колеса	30 мм
Болт-Ø	20 мм
Длина болта	45 мм
Смещение	41 мм
Область поворота - Ø	182 мм
Общая высота	131 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	1.046 кг
Радиус поворота	91 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 85
Допустимая динамическая нагрузка	70 кг
Допустимая статическая нагрузка	320 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ○ ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

