

ALPHA

3470DVR125P62

EAN 4031582010251

Roată pivotantă, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, flanșă antipraf, sistem de prindere tip placă. Jantă din tablă din oțel, ambutisată, suprafață de rulare din cauciuc plin negru, rulment cu role ace

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	125 mm
Lățimea roții	37 mm
Lățimea roții	75 mm
Mărimea plăcii	105 x 80 mm
Găuri de prindere	80/77 x 60 mm
Gaură	9 mm
Diametru guler	75 mm
Deviație de la ax	40 mm
Diametrul de pivotare	205 mm
Înălțime totală	155 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12532
Greutate	1.15 kg
Raza de pivotare	102.5 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	100 kg
Sarcină statică	200 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3470DVR125P62

EAN 4031582010251



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

