

ALPHA

3470DVR125R05-20x45

EAN 4031582303599

Ruota girevole, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Perno liscio, sezione tonda. Centro della ruota in lamiera d'acciaio stampata, Fascia: gomma vulcanizzata nera, mozzo su cuscinetto a rulli

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	125 mm
Larghezza della ruota	37 mm
Perno-Ø	20 mm
Lunghezza del perno	45 mm
Disassamento	40 mm
Ingombro piroettamento	205 mm
Altezza utile	158 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso	1.309 kg
Raggio ingombro piroettamento	102.5 mm
Durezza della fascia	Shore A 85
Portata	70 kg
Portata statica	320 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ○ ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni



Struttura e montaggio

