

# ALPHA

3470DVR125R05-20x45

EAN 4031582303599

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stiftbevestiging. Wielkern van geperst staalplaat, met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


## Technische gegevens

Wieldiameter	125 mm
Wielbreedte	37 mm
Stift-Ø	20 mm
Stiftlengte	45 mm
Uitlading	40 mm
Uitzwenking - Ø	205 mm
Bouwhoogte	158 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	1.309 kg
Zwenkradius	102.5 mm
Hardheid van de band	Shore A 85
Dyn. draagvermogen	70 kg
Statisch draagvermogen	320 kg

## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

## Afmetingen



## Structuur en montage

