

ALPHA

3470DVR125R05-20x45

EAN 4031582303599

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, cabeça giratória formada por rolamento duplo de esferas, eixo da roda aparafusado, fixação para montar em tubos verticais. Núcleo da roda de aço prensado, Superfície de rodagem: borracha sólida, negra, rolamento de agulhas

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	37 mm
Diâmetro da cavilha	20 mm
Altura do furo	45 mm
Desvio em relação ao eixo	40 mm
Diâmetro raio giratório	205 mm
Altura total	158 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	1.309 kg
Raio giratório	102.5 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 85
Capacidade de carga	70 kg
Cap. de carga estática	320 kg

Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

