

# ALPHA

## 3470DVR125R05-20x45

EAN 4031582303599

Roată pivotantă, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, bolț solid. Jantă din tablă din oțel, ambutisată, suprafață de rulare din cauciuc plin negru, rulment cu role ace

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Date Tehnice

Diametrul roții	125 mm
Lățimea roții	37 mm
Diametru bolț	20 mm
Lungime bolț	45 mm
Deviație de la ax	40 mm
Diametrul de pivotare	205 mm
Înălțime totală	158 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	1.309 kg
Raza de pivotare	102.5 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 85
Sarcină dinamică	70 kg
Sarcină statică	320 kg

### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting

