

ALPHA

3470DVR125R05-20x45

EAN 4031582303599

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кріплення для твердого стопора. Центр колеса зі штампованої сталі, протектор: тверда гума, чорна, роликпідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 MM
Ширина колеса	37 MM
Діаметр болта	20 MM
довжина гвинта	45 MM
зсув	40 MM
Зчеплення шарніру	205 MM
Загальна висота	158 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	1.309 кг
радіус повороту	102.5 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором A 85
Вантажопідйомність	70 кг
допустиме навантаження (статичне)	320 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

