

ALPHA

3470DVR160P63

EAN 4031582010268

Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, Защита на въртящ лагер от прах, закрепване на планка. Корпус на колелото от стоманена ламарина, работна повърхнина от черна гума, ролков лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Технически данни

Диаметър на колело	160 мм
Ширина на гумите	40 мм
Ширина на колелото	96 мм
Размер на планката	137 x 105 мм
Център на отвора на планката	105 x 80/75 мм
Отвор на планката	11 мм
Купол-Ø	96 мм
Издаване напред	55 мм
Интерференция на въртенето	270 мм
Конструктивна височина	200 мм
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	2.374 кг
Кръгов радиус	135 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 80
Динамична товароносимост	135 кг
Статична товароносимост	270 кг


Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ○ ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Размери



Устройство и монтаж



ALPHA

3470DVR160P63

EAN 4031582010268



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

