

ALPHA

3470DVR160R05-20x45

EAN 4031582303612

Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, здраво закрепване на щифта. Корпус на колелото от стоманена ламарина, работна повърхнина от черна гума, ролков лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	160 мм
Ширина на гумите	40 мм
Болт-Ø	20 мм
Дължина на болта	45 мм
Издаване напред	55 мм
Интерференция на въртенето	270 мм
Конструктивна височина	195 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	2.293 кг
Кръгов радиус	135 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 85
Динамична товароносимост	135 кг
Статична товароносимост	270 кг

Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ○ ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Устройство и монтаж

