

ALPHA

3470DVR160R05-20x45

EAN 4031582303612

Otočné kolečko, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, uchycení s pevným čepem. Střed kolečka vyroben z ocelového výlisku, Běhoun: gumová obruč, černá, jehlové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	160 mm
Šířka kola	40 mm
Čep-Ø	20 mm
Délka čepu	45 mm
Vyosení	55 mm
Přesah kolečka	270 mm
Stavební výška	195 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	2.293 kg
Poloměr otáčení	135 mm
Tvrdost běhounu	Shore A 85
Dynamická nosnost	135 kg
Statická nosnost	270 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ○ ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

