

ALPHA

3470DVR160R05-20x45

EAN 4031582303612

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, Fijación para montar en tubos verticales . Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje goma negra, no deja huella, cojinete de rodillos

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	160 mm
Ancho de la rueda	40 mm
Diámetro de la espiga	20 mm
Altura de la espiga	45 mm
Desplazamiento	55 mm
Interferencia de giro	270 mm
Altura total	195 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	2.293 kg
Radio giratorio	135 mm
Dureza del bandaje	Shore A 85
Capacidad de carga	135 kg
Capacidad de carga estática	270 kg

Estructura y montaje



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○