

ALPHA

3470DVR160R05-20x45

EAN 4031582303612

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Tige. Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir, roulements rouleaux



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	40 mm
Diamètre de la tige	20 mm
Longueur de la tige	45 mm
Déport	55 mm
Diamètre d'encombrement	270 mm
Hauteur	195 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12532
Poids	2.293 kg
Rayon d'encombrement	135 mm
Dureté du bandage	Shore A 85
Capacité de charge dynamique	135 kg
Capacité de charge statique	270 kg

Construction et montage



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○