

# ALPHA

## 3470DVR160R05-20x45

EAN 4031582303612

Ruota girevole, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Perno liscio, sezione tonda. Centro della ruota in lamiera d'acciaio stampata, Fascia: gomma vulcanizzata nera, mozzo su cuscinetto a rulli

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	160 mm
Larghezza della ruota	40 mm
Perno-Ø	20 mm
Lunghezza del perno	45 mm
Disassamento	55 mm
Ingombro piroettamento	270 mm
Altezza utile	195 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso	2.293 kg
Raggio ingombro piroettamento	135 mm
Durezza della fascia	Shore A 85
Portata	135 kg
Portata statica	270 kg

### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ○ ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

### Struttura e montaggio

