

ALPHA

3470DVR160R05-20x45

EAN 4031582303612

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stiftbevestiging. Wielkern van geperst staalplaat, met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	160 mm
Wielbreedte	40 mm
Stift-Ø	20 mm
Stiftlengte	45 mm
Uitlading	55 mm
Uitzwenking - Ø	270 mm
Bouwhoogte	195 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	2.293 kg
Zwenkradius	135 mm
Hardheid van de band	Shore A 85
Dyn. draagvermogen	135 kg
Statisch draagvermogen	270 kg

Structuur en montage



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○