

# ALPHA

## 3470DVR160R05-20x45

EAN 4031582303612

Поворотный ролик, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двойной шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, соединение на прочной заглушке. Центр колеса из прессованной стали, Протектор: литая резина, черная, роликовый подшипник

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Технические характеристики

Диаметр колеса	160 мм
Ширина колеса	40 мм
Болт-Ø	20 мм
Длина болта	45 мм
Смещение	55 мм
Область поворота - Ø	270 мм
Общая высота	195 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	2.293 кг
Радиус поворота	135 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 85
Допустимая динамическая нагрузка	135 кг
Допустимая статическая нагрузка	270 кг

### Structure & Mounting



### Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ○ ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○