

ALPHA

3470DVR160R05-20x45

EAN 4031582303612

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кріплення для твердого стопора. Центр колеса зі штампованої сталі, протектор: тверда гума, чорна, роликпідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	160 MM
Ширина колеса	40 MM
Діаметр болта	20 MM
довжина гвинта	45 MM
зсув	55 MM
Зчеплення шарніру	270 MM
Загальна висота	195 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	2.293 кг
радіус повороту	135 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором A 85
Вантажопідйомність	135 кг
допустиме навантаження (статичне)	270 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

