

ALPHA

3470DVR200R05-20x45

EAN 4031582303636

Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, здраво закрепване на щифта. Корпус на колелото от стоманена ламарина, работна повърхнина от черна гума, ролков лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	200 мм
Ширина на гумите	50 мм
Болт-Ø	20 мм
Дължина на болта	45 мм
Издаване напред	55 мм
Интерференция на въртенето	310 мм
Конструктивна височина	235 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	3.168 кг
Кръгов радиус	155 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 85
Динамична товароносимост	205 кг
Статична товароносимост	410 кг

Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ○ ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Устройство и монтаж

