

# ALPHA

## 3470DVR200R05-20x45

EAN 4031582303636

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, Fijación para montar en tubos verticales . Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje goma negra, no deja huella, cojinete de rodillos

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	200 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Diámetro de la espiga	20 mm
Altura de la espiga	45 mm
Desplazamiento	55 mm
Interferencia de giro	310 mm
Altura total	235 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	3.168 kg
Radio giratorio	155 mm
Dureza del bandaje	Shore A 85
Capacidad de carga	205 kg
Capacidad de carga estática	410 kg

### Estructura y montaje



### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○