

ALPHA

3470DVR200R05-20x45

EAN 4031582303636

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Tige. Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir, roulements rouleaux

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Diamètre de la tige	20 mm
Longueur de la tige	45 mm
Déport	55 mm
Diamètre d'encombrement	310 mm
Hauteur	235 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12532
Poids	3.168 kg
Rayon d'encombrement	155 mm
Dureté du bandage	Shore A 85
Capacité de charge dynamique	205 kg
Capacité de charge statique	410 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Construction et montage

