

ALPHA

3470DVR200R05-20x45

EAN 4031582303636

Ruota girevole, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Perno liscio, sezione tonda. Centro della ruota in lamiera d'acciaio stampata, Fascia: gomma vulcanizzata nera, mozzo su cuscinetto a rulli

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	200 mm
Larghezza della ruota	50 mm
Perno-Ø	20 mm
Lunghezza del perno	45 mm
Disassamento	55 mm
Ingombro piroettamento	310 mm
Altezza utile	235 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso	3.168 kg
Raggio ingombro piroettamento	155 mm
Durezza della fascia	Shore A 85
Portata	205 kg
Portata statica	410 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ○ ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Struttura e montaggio

