

# ALPHA

## 3470DVR200R05-20x45

EAN 4031582303636

Grozāmais ritentiņš  
 , Kronšteins izgatavots no presēta tērauda (cinkots-hromēts), dubultais lodīšu gultnis grozāmajā mezglā, riteņa ass ar uzgriezni, masīvas tapas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no štancēta tērauda, protektors: cieta gumija, melna, veltnīšu gultnis

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Tehniskie dati

Riteņa diametrs	200 mm
Riteņa platums	50 mm
Skrūves Ø	20 mm
Skrūves garums	45 mm
Nobīde no centrālās ass	55 mm
Griešanās rādiuss	310 mm
Kopējais augstums	235 mm
Temperatūra	- 20 / + 60 °C
Standarts	EN 12532
Svars	3.168 kg
Griešanās rādiuss	155 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore A 85
Kravnesība - kustībā	205 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	410 kg

### Structure & Mounting



### Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ○ ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○