

ALPHA

3470DVR200R05-20x45

EAN 4031582303636

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stiftbevestiging. Wielkern van geperst staalplaat, met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	200 mm
Wielbreedte	50 mm
Stift-Ø	20 mm
Stiftlengte	45 mm
Uitlading	55 mm
Uitzwenking - Ø	310 mm
Bouwhoogte	235 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	3.168 kg
Zwenkradius	155 mm
Hardheid van de band	Shore A 85
Dyn. draagvermogen	205 kg
Statisch draagvermogen	410 kg

Structuur en montage



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○