

# ALPHA

## 3470DVR200R05-20x45

EAN 4031582303636

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, cabeça giratória formada por rolamento duplo de esferas, eixo da roda aparafusado, fixação para montar em tubos verticais. Núcleo da roda de aço prensado, Superfície de rodagem: borracha sólida, negra, rolamento de agulhas

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Dados técnicos

Diâmetro da roda	200 mm
Largura da roda	50 mm
Diâmetro da cavilha	20 mm
Altura do furo	45 mm
Desvio em relação ao eixo	55 mm
Diâmetro raio giratório	310 mm
Altura total	235 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	3.168 kg
Raio giratório	155 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 85
Capacidade de carga	205 kg
Cap. de carga estática	410 kg

### Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

### Structure & Mounting

