

ALPHA

3470DVR200R05-20x45

EAN 4031582303636

Roată pivotantă, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, bolț solid. Jantă din tablă din oțel, ambutisată, suprafață de rulare din cauciuc plin negru, rulment cu role ace

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	200 mm
Lățimea roții	50 mm
Diametru bolț	20 mm
Lungime bolț	45 mm
Deviație de la ax	55 mm
Diametrul de pivotare	310 mm
Înălțime totală	235 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	3.168 kg
Raza de pivotare	155 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 85
Sarcină dinamică	205 kg
Sarcină statică	410 kg

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○