

ALPHA

3470DVR200R05-20x45

EAN 4031582303636

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кріплення для твердого стопора. Центр колеса зі штампованої сталі, протектор: тверда гума, чорна, роликпідшипник



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	200 MM
Ширина колеса	50 MM
Діаметр болта	20 MM
довжина гвинта	45 MM
зсув	55 MM
Зчеплення шарніру	310 MM
Загальна висота	235 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	3.168 кг
радіус повороту	155 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором A 85
Вантажопідйомність	205 кг
допустиме навантаження (статичне)	410 кг

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○