

ALPHA

3470ITP100P63

EAN 4031582010824

회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 더스트가드, 플레이트. 알루미늄으로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 주조 처리, 정밀 볼 베어링



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product


기술 데이터

휠 직경	100 mm
휠 폭	40 mm
캐스터 너비	95 mm
플레이트 크기	137 x 105 mm
플레이트 홀 센터	105 x 80/75 mm
플레이트 홀	11 mm
몸-Ø	95 mm
오프셋	50 mm
회전간섭	200 mm
총 높이	125 mm
온도	- 10 / + 60 °C
표준	EN 12532
무게	1.377 kg
회전 반경	100 mm
트레드 경도	Shore D 42
동하중	300 kg
정지하중	600 kg

Dimensions



Structure & Mounting



Advantages at a glance

롤 저항성	● ● ● ○ ○
이동 소음	● ● ● ○ ○
마찰	● ● ● ● ○
부식 방지	● ● ● ○ ○

ALPHA

3470ITP100P63

EAN 4031582010824



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

