

# ALPHA

## 3470ITP100P63

EAN 4031582010824

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, крплення пластини. Центр колеса із алюмінію, протектор: поліуретан, литий, прецизійний шарикопідшипник

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 MM
Ширина колеса	40 MM
ширина ролика	95 MM
розмір пластини	137 x 105 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Купол діаметром	95 MM
зсув	50 MM
Зчеплення шарніру	200 MM
Загальна висота	125 MM
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	1.377 кг
радіус повороту	100 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 42
Вантажопідйомність	300 кг
допустиме навантаження (статичне)	600 кг


### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3470ITP100P63

EAN 4031582010824



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

