

ALPHA

3470ITP125P63

EAN 4031582303704

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, крплення пластини. Центр колеса із алюмінію, протектор: поліуретан, литий, прецизійний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 MM
Ширина колеса	50 MM
ширина ролика	96 MM
розмір пластини	137 x 105 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Купол діаметром	96 MM
зсув	55 MM
Зчеплення шарніру	235 MM
Загальна висота	161 MM
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	2.153 кг
радіус повороту	117.5 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором А 67
Вантажопідйомність	300 кг
допустиме навантаження (статичне)	600 кг


Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3470ITP125P63

EAN 4031582303704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

