

ALPHA

3470POO100P62

EAN 4031582304015

Ruota girevole, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Copripolvere, attacco a piastra. Centro della ruota in polipropilene, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	100 mm
Larghezza della ruota	36 mm
Dimensione della piastra	105 x 80 mm
Interasse fori piastra	80/77 x 60 mm
Diametro fori piastra	9 mm
Disassamento	40 mm
Ingombro piroettamento	180 mm
Altezza utile	128 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso	0.72 kg
Raggio ingombro piroettamento	90 mm
Durezza della fascia	Shore D 65
Portata	160 kg
Portata statica	320 kg


Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni



Struttura e montaggio



ALPHA

3470POO100P62

EAN 4031582304015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

