

# ALPHA

3470POO100P62

EAN 4031582304015

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


## Technische gegevens

Wieldiameter	100 mm
Wielbreedte	36 mm
Plaatafmeting	105 x 80 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Uitlading	40 mm
Uitzwenking - Ø	180 mm
Bouwhoogte	128 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.72 kg
Zwenkradius	90 mm
Hardheid van de band	Shore D 65
Dyn. draagvermogen	160 kg
Statisch draagvermogen	320 kg

## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

## Afmetingen



## Structuur en montage



