

# ALPHA

## 3470POO100P62

EAN 4031582304015

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, крплення пластины. Центр колеса із поліпропілену, простий підшипник ковзання

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 MM
Ширина колеса	36 MM
розмір пластины	105 x 80 MM
Центри отворів диску	80/77 x 60 MM
Отвір диску	9 MM
зсув	40 MM
Зчеплення шарніру	180 MM
Загальна висота	128 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.72 кг
радіус повороту	90 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 65
Вантажопідйомність	160 кг
допустиме навантаження (статичне)	320 кг


### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3470POO100P62

EAN 4031582304015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

