

# ALPHA

3470POR080P62

EAN 4031582010510

Drejelige hjul, Gaffel fremstillet af presset stål, forzinket, blåpassiveret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, Drejekrans med støvtætning, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polypropylen, rulleleje



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Illustrationen kan afvige fra originalen


## Tekniske data

Hjul-Ø	80 mm
Hjulbredde	34 mm
Hjulbredde	75 mm
Plademål	105 x 80 mm
Hulafstand	80/77 x 60 mm
Pladehul-Ø	9 mm
DOM-Ø	75 mm
Udladning	40 mm
Udfalddiameter	160 mm
Byggehøjde	108 mm
Temperaturinterval	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Vægt	0.635 kg
Udfalddradius	80 mm
Hjulbane hårdhed	Shore D 65
Belastning (dynamisk)	125 kg
Belastning (statisk)	250 kg

## Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## Dimensioner



## Struktur og montering



# ALPHA

3470POR080P62

EAN 4031582010510



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Struktur og montering

---

