

ALPHA

3470POR080P62

EAN 4031582010510

Önbeálló görgő, Préselt acéllemez villaszerkezet, cinkkromátózott, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarozott tengely, porvédő, talplemezes rögzítés. Polipropilén kerék, tűgörgős csapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől


Műszaki adatok

Keréktátmérő	80 mm
Kerékszélesség	34 mm
Görgő szélessége	75 mm
Talplemez mérete	105 x 80 mm
Talplemez furatok távolsága	80/77 x 60 mm
Furat	9 mm
Nyakátmérő	75 mm
Utánfutás	40 mm
Körbeforgás	160 mm
Teljes magasság	108 mm
Hőtartomány	- 20 / + 60 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	0.635 kg
Fordulókör sugara	80 mm
Futófelület keménysége	Shore D 65
Terhelhetőség	125 kg
Statikus teherbírás	250 kg

Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ●
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

Méretetek



Szerkezet és Szerelés



ALPHA

3470POR080P62

EAN 4031582010510



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Szerkezet és Szerelés

