

ALPHA

3470POR080P62

EAN 4031582010510

Zestaw obrotowy, Obudowa wykonana z tłoczonej blachy stalowej, ocynkowana i wypolerowana, pasywowana na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, osłona łożyska obrotnicy, płytka mocująca. Piasta polipropylenowa, łożysko rolkowe

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.


Dane techniczne

Koło-Ø	80 mm
Szerokość koła	34 mm
Szerokość zestawu	75 mm
Wymiary płytki	105 x 80 mm
Rozstaw otworów płytki	80/77 x 60 mm
Otwór płytki	9 mm
Średnica główki widelca-Ø	75 mm
Wysięg	40 mm
Zasięg działania koła-Ø	160 mm
Wysokość zabudowy	108 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Masa	0.635 kg
Promień działania koła	80 mm
Twardość bieżni	Shore D 65
Nośność dynamiczna	125 kg
Nośność statyczna	250 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ●
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

Wymiary



Mocowanie



ALPHA

3470POR080P62

EAN 4031582010510



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Mocowanie

