

ALPHA

3470POR125P62

EAN 4031582304077

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. wiel van polypropyleen, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

| | |
|------------------------|----------------|
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wielbreedte | 75 mm |
| Plaatafmeting | 105 x 80,0 mm |
| Boutgatafstand | 80/77 x 60 mm |
| Bevestigingsgat | 9 mm |
| DOM-Ø | 75 mm |
| Uitlading | 40 mm |
| Uitzwenking - Ø | 205 mm |
| Bouwhoogte | 155 mm |
| Temperatuur | - 20 / + 60 °C |
| Standaard | EN 12532 |
| Eigen gewicht | 0.864 kg |
| Zwenkradius | 102.5 mm |
| Hardheid van de band | Shore D 65 |
| Dyn. draagvermogen | 200 kg |
| Statisch draagvermogen | 400 kg |

Kenmerken

| | |
|---------------------|-----------|
| Rolweerstand | ● ● ● ○ ○ |
| Verplaatsingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Strepen | ● ● ● ● ● |
| Roest bescherming | ● ● ● ○ ○ |

Afmetingen



Structuur en montage



ALPHA

3470POR125P62

EAN 4031582304077



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

