

# ALPHA

## 3470POR125P62

EAN 4031582304077

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, крплення пластини. Центр колеса із поліпропілену, роликпідшипник

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 MM
Ширина колеса	40 MM
ширина ролика	75 MM
розмір пластини	105 x 80,0 MM
Центри отворів диску	80/77 x 60 MM
Отвір диску	9 MM
Купол діаметром	75 MM
зсув	40 MM
Зчеплення шарніру	205 MM
Загальна висота	155 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.864 кг
радіус повороту	102.5 MM
Міцність покришки	Міцність за Шором D 65
Вантажопідйомність	200 кг
допустиме навантаження (статичне)	400 кг


### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3470POR125P62

EAN 4031582304077



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

