

ALPHA

3470PVO080P30-13

EAN 4031582304084

Otočné kolečko, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, otvor pro čep. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: gumová obruč, černá, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	80 mm
Šířka kola	35 mm
Středová díra	13 mm
Vyosení	40 mm
Přesah kolečka	160 mm
Stavební výška	108 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.743 kg
Poloměr otáčení	80 mm
Tvrdost běhounu	Shore A 85
Dynamická nosnost	70 kg
Statická nosnost	140 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ○ ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ○ ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

