

ALPHA

3470PVO080P30-13

EAN 4031582304084

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir, moyeu lisse

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

| | |
|------------------------------|----------------|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Trou central | 13 mm |
| Déport | 40 mm |
| Diamètre d'encombrement | 160 mm |
| Hauteur | 108 mm |
| Résistance à la température | - 20 / + 60 °C |
| Norme | EN 12532 |
| Poids | 0.743 kg |
| Rayon d'encombrement | 80 mm |
| Dureté du bandage | Shore A 85 |
| Capacité de charge dynamique | 70 kg |
| Capacité de charge statique | 140 kg |

Propriétés

| | |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement | ● ● ○ ○ ○ |
| Bruit du mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ○ ○ ○ |
| Résistance à l'oxydation | ● ● ● ○ ○ |

Dimensions



Construction et montage

