

ALPHA

3470PVO080P30-13

EAN 4031582304084

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, boutgat. Wielkern van polypropyleen met zwarte rubberband, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	80 mm
Wielbreedte	35 mm
Centraal gat	13 mm
Uitlading	40 mm
Uitzwenking - Ø	160 mm
Bouwhoogte	108 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.743 kg
Zwenkradius	80 mm
Hardheid van de band	Shore A 85
Dyn. draagvermogen	70 kg
Statisch draagvermogen	140 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ○ ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen



Structuur en montage

