

ALPHA

3470PVO080P30-13

EAN 4031582304084

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, cabeça giratória formada por rolamento duplo de esferas, eixo da roda aparafusado, furo passante. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: borracha sólida, negra, rolamento liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Dados técnicos

Diâmetro da roda	80 mm
Largura da roda	35 mm
Furo passante	13 mm
Desvio em relação ao eixo	40 mm
Diâmetro raio giratório	160 mm
Altura total	108 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	0.743 kg
Raio giratório	80 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 85
Capacidade de carga	70 kg
Cap. de carga estática	140 kg

Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ○ ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

