

# ALPHA

## 3470PVO080P30-13

EAN 4031582304084

Поворотный ролик, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двойной шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, отверстие под болт. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: литая резина, черная, подшипник скольжения

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технические характеристики

Диаметр колеса	80 мм
Ширина колеса	35 мм
Центр.отверстие	13 мм
Смещение	40 мм
Область поворота - Ø	160 мм
Общая высота	108 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	0.743 кг
Радиус поворота	80 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 85
Допустимая динамическая нагрузка	70 кг
Допустимая статическая нагрузка	140 кг

### Advantages at a glance

Качество качения	● ● ○ ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ○ ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting

