

ALPHA

3470PVO080P30-13

EAN 4031582304084

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, Отвір для болту. Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	80 MM
Ширина колеса	35 MM
Центровий отвір	13 MM
зсув	40 MM
Зчеплення шарніру	160 MM
Загальна висота	108 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.743 кг
радіус повороту	80 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором A 85
Вантажопідйомність	70 кг
допустиме навантаження (статичне)	140 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ○ ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

