

ALPHA

3470PVO080P62

EAN 4031582304091

Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, Защита на въртящ лагер от прах, закрепване на планка. Корпус на колелото от полипропилен, работна повърхнина от черна гума, плъзгащ лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Технически данни

Диаметър на колело	80 мм
Ширина на гумите	35 мм
Размер на планката	105 x 80 мм
Център на отвора на планката	80/77 x 60 мм
Отвор на планката	9 мм
Издаване напред	40 мм
Интерференция на въртенето	160 мм
Конструктивна височина	108 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.748 кг
Кръгов радиус	80 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 85
Динамична товароносимост	70 кг
Статична товароносимост	140 кг

Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ○ ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ○ ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Размери



Устройство и монтаж



ALPHA

3470PVO080P62

EAN 4031582304091



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

