

ALPHA

3470PVO080P62

EAN 4031582304091

Otočné kolečko, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, protivlákňový kryt, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: gumová obruč, černá, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	80 mm
Šířka kola	35 mm
Velikost plotny	105 x 80 mm
Rozteč děr	80/77 x 60 mm
Průměr děr	9 mm
Vyosení	40 mm
Přesah kolečka	160 mm
Stavební výška	108 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.748 kg
Poloměr otáčení	80 mm
Tvrdość běhounu	Shore A 85
Dynamická nosnost	70 kg
Statická nosnost	140 kg


Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ○ ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ○ ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3470PVO080P62

EAN 4031582304091



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

