

ALPHA

3470PVO080P62

EAN 4031582304091

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir, moyeu lisse

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	80 mm
Largeur de roue	35 mm
Dimension de platine	105 x 80 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Déport	40 mm
Diamètre d'encombrement	160 mm
Hauteur	108 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12532
Poids	0.748 kg
Rayon d'encombrement	80 mm
Dureté du bandage	Shore A 85
Capacité de charge dynamique	70 kg
Capacité de charge statique	140 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ○ ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Dimensions



Construction et montage



ALPHA

3470PVO080P62

EAN 4031582304091



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

