

ALPHA

3470PVO080P62

EAN 4031582304091

Roată pivotantă, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, flanșă antipraf, sistem de prindere tip placă. Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc plin, negru, rulment plan (bucșă antifricțiune)

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Date Tehnice

Diametrul roții	80 mm
Lățimea roții	35 mm
Mărimea plăcii	105 x 80 mm
Găuri de prindere	80/77 x 60 mm
Gaură	9 mm
Deviație de la ax	40 mm
Diametrul de pivotare	160 mm
Înălțime totală	108 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.748 kg
Raza de pivotare	80 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 85
Sarcină dinamică	70 kg
Sarcină statică	140 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ○ ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3470PVO080P62

EAN 4031582304091



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

