

ALPHA

3470PVO080P62

EAN 4031582304091

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, крплення пластини. Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	80 MM
Ширина колеса	35 MM
розмір пластини	105 x 80 MM
Центри отворів диску	80/77 x 60 MM
Отвір диску	9 MM
зсув	40 MM
Зчеплення шарніру	160 MM
Загальна висота	108 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.748 кг
радіус повороту	80 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором А 85
Вантажопідйомність	70 кг
допустиме навантаження (статичне)	140 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ○ ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3470PVO080P62

EAN 4031582304091



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

