

ALPHA

3470PVO200P63

EAN 4031582304176

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, крплення пластини. Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	200 MM
Ширина колеса	50 MM
ширина ролика	96 MM
розмір пластини	137 x 105 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Купол діаметром	96 MM
зсув	55 MM
Зчеплення шарніру	310 MM
Загальна висота	240 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	2.622 кг
радіус повороту	155 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором А 80
Вантажопідйомність	205 кг
допустиме навантаження (статичне)	410 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ○ ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3470PVO200P63

EAN 4031582304176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

